


DIAREX Trennscheibe Q7 für Quarzkomposit und Granit

| Durchmesser Ø | Drehzahl (1/min) |
|------------------|---------------------|
| 400 mm | 1600 - 1800 |
| 450 mm | 1450 - 1600 |
| 500 mm | 1250 - 1450 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Vorschub Vollschnitt | 2,0 - 3,0 m/min |
| Vorschub Gehrungsschnitt | 1,0 - 1,5 m/min |



Hochleistungseinsatz nur in Quarzkomposit:

| Durchmesser Ø | Drehzahl (1/min) |
|------------------|---------------------|
| 400 mm | 2000 - 2200 |
| 450 mm | 1800 - 1950 |
| 500 mm | 1600 - 1750 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Vorschub Vollschnitt | 3,0 - 5,0 m/min |
| Vorschub Gehrungsschnitt | 1,0 - 2,0 m/min |



König Tool Tipp

- Regelmäßige Kontrolle der Wasserzufuhr und Wassermenge.
- Das Wasser sollte ca. im 45°-Winkel auf Kern und Segmente auftreffen.