

DIAREX Trennscheibe Q5 für Quarzkomposit und Granit

Durchmesser Ø	Drehzahl (1/min)
350 mm	1800 - 2100
400 mm	1600 - 1800
450 mm	1450 - 1600
500 mm	1250 - 1450

Vorschub Vollschnitt	2,0 - 3,0 m/min
Vorschub Gehrungsschnitt	1,0 - 1,5 m/min

Hochleistungseinsatz nur in Quarzkomposit:

Durchmesser Ø	Drehzahl (1/min)
350 mm	2300 - 2600
400 mm	2100 - 2400
450 mm	1850 - 2100
500 mm	1650 - 1900

Vorschub Vollschnitt	3,5 - 6,0 m/min
Vorschub Gehrungsschnitt	1,0 - 2,0 m/min



König Tool Tipp

- Regelmäßige Kontrolle der Wasserzufuhr und Wassermenge.
- Das Wasser sollte ca. im 45°-Winkel auf Kern und Segmente auftreffen.